

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: brookfield.pro-solution.ru | эл. почта: bfk@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70



термостаты нагрева TC150/250

Вязкость многих веществ зависит от температуры. Регулирования температуры в ходе измерения вязкости помогает обеспечить точные результаты измерений. Термостаты серии TC-150 и TC-250 просты и удобны в использовании.

Модель	Макс. t	Мин. t	Контр оллер	Охлаждение	Стаб. t	Индикация	Ёмкость	Скорость насоса	Макс. произв насоса	Размеры рабочей зоны(см)	Габаритные размеры(см)	Масса (брутто)
TC-250-AP*	-20°C	+150°C	AP	Водопр.вода	0,01°C	Сенс.экран	10,0 литров	Переменная	16 LPM	12.7x28x15.2	35.3x34.3x38	20 кг
TC-250-SD*	-20°C	+150°C	SD	Водопр.вода	0,04°C	ЖК/Сенс с прокр.	10,0 литров	2 скорости	11 LPM	12.7x28x15.2	35.3x34.3x38	20 кг
TC-250-MX*	-20°C	+135°C	MX	Водопр.вода	0,07°C	ЖК дисплей	10,0 литров	1 скорость	12 LPM	12.7x28x15.2	35.3x34.3x38	18 кг
TC-150-AP*	-20°C	+150°C	AP	Водопр.вода	0,01°C	Сенс.экран	6,0 литров	Переменная	11 LPM	11.4x10.1x15.2	34x20x38	12 кг
TC-150-SD*	-20°C	+150°C	SD	Водопр.вода	0,04°C	ЖК/Сенс с прокр.	6,0 литров	2 скорости		11.4x10.1x15.2	34x20x38	12 кг
TC-150-MX*	-20°C	+135°C	MX	Водопр.вода	0,07°C	ЖК дисплей	6,0 литров	1 скорость		11.4x10.1x15.2	34x20x38	9 кг

Стабильность температуры может меняться в зависимости от объёма бани, площади поверхности, изоляции и типа жидкости.